

Фітинг
CRQS-1/4-3/8-U
Номер деталі: 565322

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	0.256 дюйм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	пряма форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	1
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.4 МПа -0.95 бар...14 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...203 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...150 °C
Максимальний момент дотягування	11.8 ft-lbf
Вага продукту	0.896 oz
Використовувані кабелі	PFAN
Тип кріплення	Зовнішній шестикутник 21/32
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба 1/4 NPTF
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки з зовн. Ø 3/8"
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	-4 °F...302 °F
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал звільняючого кільця	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення трубки	FPM
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь