

Клемна колодка NECU-L3G8-C1

Номер деталі: 565712

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Частота підключення	100
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	36 г
Електричне підключення	8-ріп підпружинена клемма Роз'єм прямий
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Струмове навантаження при 40 °С	12 А
Стійкість до стрибків напруги	4 кВ
Перетин з'єднання	0.2 мм ² ...2.5 мм ²
Температура навколишнього середовища	-40 °С...85 °С
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	РА
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал штекерних контактів	Мідний сплав Луджений