


**Кабель з роз'ємом**  
**NEBV-H1G2-P-1-N-LE2**  
Номер деталі: 566659

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                          | Значення                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Маркування кабелю                                    | Без тримача позначки        |
| Положення монтажу                                    | Будь-який                   |
| Вага продукту                                        | 16 г                        |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона польового пристрою  |
| Електропідключення 1, проект                         | Прямокутний                 |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Розетка                     |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Пряма                       |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | Схема підключення Н         |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 3                           |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 2                           |
| Електричне підключення 1, тип кріплення              | Фіксатор                    |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління          |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | кабель                      |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | відкритий кінець            |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 2                           |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи   | 2                           |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 0 В...60 В                  |
| Струмове навантаження при 40 °C                      | 3 А                         |
| Довжина кабелю                                       | 1 м                         |
| Властивості кабелю                                   | для статичних рішень        |
| Діаметр кабелю                                       | 3.4 мм                      |
| Склад кабелю                                         | 2 x 0,14 мм <sup>2</sup>    |
| Номінальний переріз провідника                       | 0.14 мм <sup>2</sup>        |
| Кінці проводів                                       | Зачищені<br>Відрізані прямо |
| Ступінь захисту                                      | IP40                        |
| Примітка щодо ступеня захисту                        | в змонтованому стані        |
| Температура навколишнього середовища                 | -5 °C...60 °C               |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)          | Згідно директиви EC RoHS    |

| Особливості                               | Значення                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L                           |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS                       |
| Матеріал оболонки кабелю                  | TPE-U (PUR)                              |
| Колір оболонки кабелю                     | Сірий                                    |
| Матеріал корпусу                          | POM                                      |
| Кольор корпусу                            | Чорний                                   |
| Матеріал штекерних контактів              | Мідний сплав<br>Луджений                 |
| Матеріал ізоляційного рукава              | PVC                                      |