

Пластиковая трубка PLN.-U

Номер деталі: 567449

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.7 МПа -0.95 бар...7 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...101.5 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1.4 МПа -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-22 °F...178 °F
Колір	синій Коричневий Жовтий зелений Натуральний червоний Чорний Срібло Білий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PE