

З'єднувальна лінія MNI9-KMH-2,5-HF

Номер деталі: 567505

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Дозвіл	Знак RCM
Додаткові функції	Іскрогасіння Зменшення струму утримання з рекуперацією енергії Безпечне відключення
Тип кріплення	з наскрізним отвором з DIN-рейкою за бажанням:
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	98 г
Електричне підключення	2-pin / 2-pin / 4-провідний Пряма розетка / пряма розетка / кабель
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 В...53 В
Захист від зворотної полярності	для робочої напруги
Примітка щодо експлуатації	Джерело живлення повинно видавати щонайменше 1,85 А без падіння напруги.
Примітка щодо споживання електроенергії	Фаза низького струму 2,8 W, фаза високого струму 17,1 W на канал
Робочий цикл	100% Дотримуйтесь інструкцій щодо роботи соленоїдних клапанів.
Діапазон сигналу тригера DC	3 В...30 В
Примітка щодо вхідного струму	Лінійний приріст 0,09 - 0,44 mA з тригерним сигналом 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA з тригерним сигналом 15 - 30 V
Вхідний опір	34 кОм
Довжина кабелю	2,5 м
Властивості кабелю	для статичних рішень
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії

Особливості	Значення
Матеріал оболонки кабелю	PUR PVC
Матеріал корпусу	POM