

**Фітинг**  
**QB-1/4-5/32-U**  
Номер деталі: 567772

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                         | Значення                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Розмір                                              | Стандартний                                                |
| Номінальний розмір                                  | 0.126 дюйм                                                 |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                   | Покриття                                                   |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                                                  |
| Конструкція                                         | пряма форма<br>Принцип «Push-Pull».                        |
| Розмір упаковки                                     | 10                                                         |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні     | 0.095 МПа...1 МПа<br>0.95 бар...10 бар                     |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур          | 13.775 psi...145 psi                                       |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом                                  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 1 - низький опір корозії                                   |
| Відповідність LABS                                  | VDMA 24364 Зона III                                        |
| Температура навколишнього середовища                | 0 °C...60 °C                                               |
| Максимальний момент дотягування                     | 8.85 ft-lbf                                                |
| Вага продукту                                       | 0.522 oz                                                   |
| Тип кріплення                                       | Зовнішній шестигранник 9/16<br>внутрішній шестигранник 1/8 |
| Пневматичний порт 1                                 | Зовнішня різьба 1/4 NPT                                    |
| Пневматичне з'єднання 2                             | Для трубки з зовнішнім Ø 5/32"                             |
| Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом | 32 °F...140 °F                                             |
| Колір розчепного кільця                             | Сірий                                                      |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                                         |
| Матеріал корпусу                                    | Нікельована латунь                                         |
| Матеріал різьбового ущільнення                      | PTFE                                                       |
| Матеріал звільняючого кільця                        | POM                                                        |
| Матеріал ущільнення трубки                          | NBR                                                        |
| Матеріал хомути для шланга                          | Високолегована нержавіюча сталь                            |