



Вертикальна запірна плита VMPA1-HS

Номер деталі: 567805

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	10 мм
Положення монтажу	Будь-який
Багат шарова будова пневматичної частини	Вимкнення для 1
Робочий тиск	3 бар...8 бар
Стандартний номінальний тиск потоку	103 л/хв
Стандартна номінальна витрата для вихлопу	213 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	60 г
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті на індивідуальну плиту
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав РА-посилений