

# Пластикова трубка PUN-H-1/2-SW-150-CB

Номер деталі: 567959

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø в дюймах                            | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Радіус вигину, що залежить від витрати          | 0.204 фут                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Мінімальний радіус вигину                       | 0.075 фут                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Примітка до застосування                        | TPE-U На основі ефіру                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Властивості трубки                              | підходить для енергетичних ланцюгів                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -14.4 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Зверніть увагу на робочий тиск                  | Вода: залежний від температури робочий тиск, див. схему, максимум 0,3 МПа при 0–60 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (рідка, без льоду)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вогневипробування матеріалу                     | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки. |
| Клас "чистої кімнати"                           | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                      |
| Допуск до харчової промисловості                | див. розширену інформацію про матеріал                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Температура навколишнього середовища            | -31 °F...145 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вага виробу за довжиною                         | 9.46 oz/ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Пневматичне з'єднання                           | Для фітинга з зовнішнім Ø 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Колір                                           | Чорний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Твердість по шкалі Shore                        | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Матеріал трубки                                 | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |