

Пластиковая трубка PEN-1/2-SW-150-SB

Номер деталі: 569886

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø в дюймах	1/2
Радіус вигину, що залежить від витрати	0.196 фут
Мінімальний радіус вигину	0.108 фут
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.4 МПа -0.95 бар...4 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...58 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-22 °F...140 °F
Вага виробу за довжиною	9.12 oz/ft
Пневматичне з'єднання	Для фітінга з зовнішнім Ø 1/2 "
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PE