

Пластиковая трубка PLN-5/8-NT-150-CB

Номер деталі: 569903

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø в дюймах	5/8
Радіус вигину, що залежить від витрати	0.311 фут
Мінімальний радіус вигину	0.197 фут
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.7 МПа -0.95 бар...7 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...101.5 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1.4 МПа -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] Вода (рідка, без льоду)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-22 °F...176 °F
Вага виробу за довжиною	9.47 oz/ft
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 5/8"
Колір	Натуральний
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PE