

# Пластиковая трубка PLN-3/16-BL-150-CB

Номер деталі: 569914

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø в дюймах                            | 3/16                                                                             |
| Радіус вигину, що залежить від витрати          | 0.095 фут                                                                        |
| Мінімальний радіус вигину                       | 0.036 фут                                                                        |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.7 МПа<br>-0.95 бар...7 бар                                        |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...101.5 psi                                                          |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -0.095 МПа...1.4 МПа<br>-0.95 бар...14 бар<br>-13.775 psi...203 psi              |
| Зверніть увагу на робочий тиск                  | Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C                                            |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Вода (рідка, без льоду)        |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                   |
| Клас "чистої кімнати"                           | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1 |
| Допуск до харчової промисловості                | див. розширену інформацію про матеріал                                           |
| Температура навколишнього середовища            | -22 °F...176 °F                                                                  |
| Вага виробу за довжиною                         | 1.15 oz/ft                                                                       |
| Пневматичне з'єднання                           | Для цангового фітинга зовн. Ø 3/16"                                              |
| Колір                                           | синій                                                                            |
| Твердість по шкалі Shore                        | D 52 +/-3                                                                        |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                               |
| Матеріал трубки                                 | PE                                                                               |