

Пластиковая трубка PLN-1/4-BL-150-SB

Номер деталі: 569915

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø в дюймах	1/4
Радіус вигину, що залежить від витрати	0.105 фут
Мінімальний радіус вигину	0.039 фут
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.7 МПа -0.95 бар...7 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...101.5 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1.4 МПа -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] Вода (рідка, без льоду)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-22 °F...176 °F
Вага виробу за довжиною	1.94 oz/ft
Пневматичне з'єднання	Для фітинга з зовнішнім Ø 1/4 "
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PE