

# Електричний модуль CAPC-F1-E-M12

Номер деталі: 570042

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                   |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Розміри Ш x Д x В                           | 50 мм x 148 мм x 28 мм     |
| Інтерфейс Fieldbus                          | 2x M12 розетка 5-pin       |
| Діапазон робочої напруги постійного струму  | 18 В...30 В                |
| Максимальне живлення                        | 4 А                        |
| Номінальна робоча напруга постійного струму | 24 В                       |
| Дозвіл                                      | с UL us - Listed (OL)      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії |
| Температура зберігання                      | -20 °C...70 °C             |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L             |
| Ступінь захисту                             | IP65<br>IP67               |
| Температура навколишнього середовища        | -5 °C...50 °C              |
| Вага продукту                               | 85 г                       |
| Довжина кабелю                              | 20 м                       |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS         |
| Матеріал корпусу                            | PA                         |