

Пластикова трубка PAN-MF-4X0,75-SW

Номер деталі: 570357

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	4 мм
Радіус вигину, що залежить від витрати	15 мм
Внутрішній Ø	2.5 мм
Мінімальний радіус вигину	10 мм
Відповідає стандарту	DIN 73378-PA12-PHL
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...3.1 МПа -0.95 бар...31 бар -13.775 psi...449.5 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] Мінеральна олива
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-60 °C...100 °C
Вага виробу за довжиною	0.008 кг/м
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 4 мм
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	D 65 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PA12-P