

Кінцева плита VMPAL-EPL-CPX

Номер деталі: 570783

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	40 мм
Довжина	107.3 мм
Максимальна кількість мість для пневморозподільників	32
Конструкція пневмоострова	Розміри клапанів можуть бути змішані
Максимальна кількість котушок пневморозподільників	32
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	130 г
Електричне підключення 1, функція	Промислова мережа
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	внутрішній для CPX
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал торцевої пластини	Алюміній литий під тиском РА-посилений