



Роз'єм
NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS
 Номер деталі: 570955

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Частота підключення	50
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	18 г
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Круглий
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	4
Електричне підключення 1, тип кріплення	Гвинтовий фіксатор з шестигранником SW18 і поздовжньою накаткою
Електричне підключення 2, тип підключення	кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення	Гвинтова клема
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Струмове навантаження при 40 °C	4 А
Стійкість до стрибків напруги	2.5 кВ
Кабельний роз'єм	Pg7
Допустимий діаметр кабелю	2.5 мм...2.9 мм
Перетин з'єднання	0.14 мм²...0.5 мм²
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3

Особливості	Значення
Матеріал корпусу	РА
Матеріал накидної гайки	РА
Матеріал штекерних контактів	Латунь Покритий білою бронзою