

# Пластиковая трубка PAN-MF-6X1-SW-500

Номер деталі: 572093

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                               | 6 мм                                                                  |
| Радіус вигину, що залежить від витрати    | 35 мм                                                                 |
| Внутрішній Ø                              | 4 мм                                                                  |
| Мінімальний радіус вигину                 | 15 мм                                                                 |
| Відповідає стандарту                      | DIN 73378-PA12-PHL                                                    |
| Властивості трубки                        | підходить для енергетичних ланцюгів                                   |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 МПа...2.7 МПа<br>-0.95 бар...27 бар<br>-13.775 psi...391.5 psi |
| Робоче середовище                         | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Мінеральна олива   |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Температура навколишнього середовища      | -60 °C...100 °C                                                       |
| Вага виробу за довжиною                   | 0.016 кг/м                                                            |
| Пневматичне з'єднання                     | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм                              |
| Колір                                     | Чорний                                                                |
| Твердість по шкалі Shore                  | D 65 +/-3                                                             |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS                                                    |
| Матеріал трубки                           | PA12-P                                                                |