

Нерегульованого дросель VMPA-FT-NW1.2-10

Номер деталі: 572548

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція дроселя
Пневматичний порт 1	Монтажна плита
Тип кріплення	Можливість вкручування
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	52 л/хв...58 л/хв
Робочий тиск	-0.9 бар...10 бар
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Номінальний розмір	1.2 мм
Положення монтажу	Будь-який
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...40 °C
Температура середовища	-5 °C...60 °C
Вага продукту	0.06 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал порожнистого гвинта	Кований алюмінієвий сплав