

# Адаптер VAVE-C8-1R1

Номер деталі: 573194

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Відображення стану сигналу                  | LED                                                   |
| Номінальна робоча напруга постійного струму | 24 В                                                  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                            |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Ступінь захисту                             | IP65<br>згідно IEC 60529                              |
| Температура навколишнього середовища        | -5 °C...60 °C                                         |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                             |
| Момент дотягування                          | 0.25 Н·м                                              |
| Вага продукту                               | 3.5 г                                                 |
| Електричне підключення                      | 4-pin / 2-pin<br>M8 / -<br>Вилка / роз'єм             |
| Під'єднання захисного заземлення            | не в наявності                                        |
| Тип кріплення                               | На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2 |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                    |
| Матеріал корпусу                            | РА                                                    |
| Матеріал штекерних контактів                | Бронза                                                |