


**Роз'єм**  
**VABM-L1-14G-G14-16-GR**  
Номер деталі: 573497

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                         | Значення                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Ширина                                              | 16 мм                      |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                  |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 16                         |
| Дозвіл                                              | c UL us - Recognized (OL)  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L          |
| Температура зберігання                              | -20 °C...60 °C             |
| Вага продукту                                       | 2211 г                     |
| Підключення пілотного повітря 12/14                 | M5                         |
| Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84         | M5                         |
| Пневматичний порт 1                                 | G1/4                       |
| Пневматичний порт 3                                 | G1/4                       |
| Пневматичне з'єднання 5                             | G1/4                       |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS         |
| Матеріал з'єднувальної планки                       | Кований алюмінієвий сплав  |