


Роз'єм
VABM-L1-14W-G14-16-GR
Номер деталі: 573508

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	16 мм
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	16
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів:Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання.Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Клас "чистої кімнати"	Клас 6 згідно з ISO 14644-1
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Вага продукту	2051 г
Підключення пілотного повітря 12/14	M5
Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84	M5
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 4	G1/8
Пневматичне з'єднання 5	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав