


модуль живлення VMPAL-SP-QS8

Номер деталі: 573645

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	23.2 мм
Довжина	107.3 мм
Інтегрована функція	з модулем електричного з'єднання
Конструкція пневмоострова	Розміри клапанів можуть бути змішані
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	50 г
Пневматичний порт 1	Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал модуля живлення	Кований алюмінієвий сплав РА-посилений