

Електричний модуль VAVE-L1-1K6-LR

Номер деталі: 573945

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Властивості кабелю	для статичних рішень
Захист від зворотної полярності	Біполярний
Додаткові функції	Іскрогасіння Зниження струму утримання
Відображення стану сигналу	LED
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Стійкість до стрибків напруги	0.8 кВ
Ступінь забруднення	3
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Положення монтажу	Будь-який
Максимальний момент дотягування	0.27 Н·м
Мінімальний радіус згину кабелю	34 мм
Вага продукту	11 г
Електричне підключення	2-pin / 2-провідний Розетка кутова / кабель Квадратний дизайн / відкритий кінець
Склад кабелю	2 x 0,25 мм ²
Діаметр кабелю	3.4 мм
Допуск діаметра кабелю	± 0,1 мм
Довжина кабелю	0.5 м
Кінці проводів	Накінецьник
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з гвинтом
Кольор корпусу	Чорний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	PA

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	EPDM
Матеріал корпусу	PA
Матеріал оболонки кабелю	TPV
Матеріал гвинтів	загартована сталь