

Роз'єм VABM-L1-18W-G38-2

Номер деталі: 574467

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	19 мм
Максимальна кількість мість для пнеморозподільників	16
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування для монтажу на DIN-рейку	1.5 Н·м
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	1.18 Н·м
Максимальний момент дотягування, настінне кріплення	3 Н·м
Вага продукту	467 г
Підключення пілотного повітря 12/14	M5
Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84	M5
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	G3/8
Пневматичне з'єднання 4	G1/4
Пневматичне з'єднання 5	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав