

Плита-заглушка VABB-L1-18

Номер деталі: 574482

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	19 мм
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	1.18 Н·м
Вага продукту	50 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал плити заглушки	Кований алюмінієвий сплав