

Розгалужувач мультипіновий NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Номер деталі: 574587

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	24 мм
Висота	23 мм
Довжина	113 мм
Індикатор готовності	LED зелений
Індикатор стану	LED жовтий
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	74 г
Електричне підключення 1	Розетка пряма, M8, 3-контактна
Електричне підключення 2	Роз'єм прямий, M12x1, 8-контактний
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 В...30 В
Струмове навантаження при 40 °C	3 А
Пропускна здатність за струмом на один слот	2 А
Ступінь захисту	IP68
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Матеріал корпусу	Посилений PBT
Кольор корпусу	Сірий
Матеріальні ущільнення	FPM
Матеріал штекерних контактів	нікельовані та позолочені
Матеріал розетки	Нікельована латунь