


Роз'єм
NECU-S1W9-C2-ACO

Номер деталі: 574588

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	4-40 UNC-2B
Вага продукту	59 г
Інтерфейс Fieldbus	Sub-D, 9-pin, розетка
Електричне підключення 1	Роз'єм, Sub-D, 9-pin
Електричне підключення 2	Гвинтова клемма, екранована
Швидкість передачі даних	1 Mbps
Допустимий діаметр кабелю	8 мм 8 мм
Перетин з'єднання	0.14 мм²...0.5 мм²
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	75% при 25°C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	PC-посилений