


Роз'єм
NECU-S1W9-C2-APB

Номер деталі: 574589

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	4-40 UNC-2B
Вага продукту	57.48 г
Інтерфейс Fieldbus	Sub-D, 9-pin, розетка
Електричне підключення 1	Штекер Sub-D, 9-контактний
Електричне підключення 2	Затискач IDC
Швидкість передачі даних	12 Mbps
Допустимий діаметр кабелю	8 мм 8 мм
Перетин з'єднання	0.08 мм²...0.5 мм²
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	75% при 25°C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	PC-посилений