


Вертикальна плата живлення VABF-L1-P3A3-M7

Номер деталі: 574592

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	10.5 мм
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.45 Н·м
Вага продукту	220 г
Пневматичний порт 1	M7
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал плити	Анодований алюмінієвий сплав