

Інтерфейс шини CDPX-F-CO

Номер деталі: 575301

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Глибина установки	24 мм
Висота	91 мм
Довжина	41 мм
Дозвіл	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	5 - 85 % Не конденсується
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	150 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Інтерфейс Fieldbus, тип	CANopen
Інтерфейс Fieldbus, технологія підключення	Роз'єм Sub-D 9 pin
Інтерфейс Fieldbus, швидкість передачі	Від 9,6 кбіт/с до 1 Мбіт/с