


Клапан затримки часу VZ-3-РК-3

Номер деталі: 5755

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2 мм
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Конструкція	Сідловий клапан зі зворотною пружиною
Перекриття	негативне перекривання
Примітка щодо процедури примусової перевірки	Частота перемикачів не менше 1 на тиждень
Робочий тиск	2.5 бар...8 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	90 л/хв
Регульований час затримки	0.25 с...5 с
Тривалість паузи для скидання	55 мс
Точність повторюваності налаштування часу	±0,5 с
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	150 г
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі На монтажній рамі за бажанням:
Пневматичне з'єднання	РК-3
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском