


Роз'єм
NECU-M-S-A12G4-IS
Номер деталі: 575719

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	38 г
Електричне підключення	4-ріп підпружинена клема M12x1 Роз'єм прямий
Кодування роз'єму	A
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Струмове навантаження при 40 °C	4 А
Допустимий діаметр кабелю	4 мм...8 мм
Перетин з'єднання	0.14 мм²...0.5 мм²
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-40 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріал штекерних контактів	Бронза Позолочений