

Монтажний комплект SAMH-S-N8-L-MK

Номер деталі: 575816

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Для пазу типу T
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Температура навколишнього середовища	-40 °C...85 °C
Тип кріплення	клацання міцно закручений Можна вставляти в паз зверху
Максимальний момент дотягування	0.6 Н·м
Вага продукту	1.91 г
Матеріал кришки	РА
Матеріал клемної колодки	високолегована сталь
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L