

Роз'єм
NECC-S1G9-C2-M

Номер деталі: 576031

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Висота	39,4 мм
Довжина	58 мм
Вага продукту	24 г
Інтерфейс Fieldbus	Sub-D, 9-pin, розетка
Електричне підключення	9-pin / 9-pin Sub-D / гвинтова клемма
Швидкість передачі даних	1 Mbps
Допустимий діаметр кабелю	8 мм 8 мм
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії