

Плита монтажна VABM-B10-20-G38-2-P53-E

Номер деталі: 576414

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	22 мм
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	2
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	240 г
Тип кріплення	3 монтажним кронштейном
Пневматичний порт 1	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав