

Монтажна плита VMPAC-AP-14-B-1

Номер деталі: 576574

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	32.8 мм 26.8 мм
Довжина	169 мм
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Робочий тиск	-0.9 бар...8 бар
Пілотний тиск	3 бар...8 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	160 г
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичне з'єднання 4	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA-посилений