

# Вставний з'єднувач NPQH-D-S6-Q4-P10

Номер деталі: 578304

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                          | Стандартний                                                               |
| Номінальний розмір                              | 3 мм                                                                      |
| Глибина введення трубки                         | 13 мм                                                                     |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                                                 |
| Конструкція                                     | пряма форма<br>Принцип «Push-Pull».                                       |
| Розмір упаковки                                 | 10                                                                        |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...2 МПа<br>-0.95 бар...20 бар                                  |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...290 psi                                                     |
| Зверніть увагу на робочий тиск                  | Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C                                     |
| Орган сертифікації                              | NSF C0523185                                                              |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Вода (рідка, без льоду) |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом                                                 |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 3 - сильний опір корозії                                                  |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Клас "чистої кімнати"                           | Клас 4 згідно з ISO 14644-1                                               |
| Допуск до харчової промисловості                | Див. декларацію відповідності<br>NSF/ANSI 169                             |
| Температура навколишнього середовища            | 0 °C...150 °C                                                             |
| Вага продукту                                   | 6,9 г                                                                     |
| Пневматичний порт 1                             | Втулка Ø 6 мм                                                             |
| Пневматичне з'єднання 2                         | для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм                                             |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                        |
| Матеріал корпусу                                | Латунь, нікельована                                                       |
| Фіксує кільце матеріалу                         | PEI                                                                       |
| Матеріал звільняючого кільця                    | Латунь хімічно нікельована                                                |
| Матеріал ущільнення трубки                      | FPM                                                                       |
| Матеріал хомути для шланга                      | Високолегована нержавіюча сталь                                           |
| Кільце підтримки матеріалу                      | PEI                                                                       |