

**Втулка**  
**NPQH-D-S6-E-P10**  
Номер деталі: 578318

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                                           | Значення                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                                | Стандартний                                                                      |
| Номінальний розмір                                                    | 4 мм                                                                             |
| Положення монтажу                                                     | Будь-який                                                                        |
| Конструкція                                                           | пряма форма                                                                      |
| Розмір упаковки                                                       | 10                                                                               |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні                       | -0.095 МПа...2 МПа<br>-0.95 бар...20 бар                                         |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур                            | -13.775 psi...290 psi                                                            |
| Зверніть увагу на робочий тиск                                        | Вода: максимум 0,6 МПа при 0 до 50 °C                                            |
| Орган сертифікації                                                    | NSF C0523185                                                                     |
| Робоче середовище                                                     | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (рідка, без льоду)       |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                           | Можлива робота з мастилом                                                        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                       | 3 - сильний опір корозії                                                         |
| Відповідність LABS                                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14 | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1 |
| Допуск до харчової промисловості                                      | Див. декларацію відповідності<br>NSF/ANSI 169                                    |
| Температура навколишнього середовища                                  | 0 °C...150 °C                                                                    |
| Вага продукту                                                         | 5.1 г                                                                            |
| Пневматичний порт 1                                                   | Втулка Ø 6 мм                                                                    |
| Пневматичне з'єднання 2                                               | Втулка Ø 6 мм                                                                    |
| Інформація про матеріали                                              | Відповідно до RoHS                                                               |
| Матеріал корпусу                                                      | Латунь, нікельована                                                              |