


# Т-подібний фітинг NPQH-T-Q12-Q10-P10

Номер деталі: 578389

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                           | Стандартний                                                                |
| Номінальний розмір                               | 9 мм                                                                       |
| Глибина введення трубки                          | 18.3 мм...19.5 мм                                                          |
| Зверніть увагу на глибину введення шланга        | Ø10 глибина 18,3 мм<br>Ø12 глибина 19,5 мм                                 |
| Положення монтажу                                | Будь-який                                                                  |
| Конструкція                                      | Форма Т<br>Принцип «Push-Pull».                                            |
| Розмір упаковки                                  | 10                                                                         |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...2 МПа<br>-0.95 бар...20 бар                                   |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур       | -13.775 psi...290 psi                                                      |
| Зверніть увагу на робочий тиск                   | Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C                                      |
| Орган сертифікації                               | NSF C0523185                                                               |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::-]<br>Вода (рідка, без льоду) |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища      | Можлива робота з мастилом                                                  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 3 - сильний опір корозії                                                   |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Клас "чистої кімнати"                            | Клас 4 згідно з ISO 14644-1                                                |
| Допуск до харчової промисловості                 | Див. декларацію відповідності<br>NSF/ANSI 169                              |
| Температура навколишнього середовища             | 0 °C...150 °C                                                              |
| Вага продукту                                    | 61.8 г                                                                     |
| Пневматичний порт 1                              | Для пневмотрубки з зовн. Ø 12 мм                                           |
| Пневматичне з'єднання 2                          | для трубки з зовнішнім Ø 10 мм                                             |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                                                         |
| Матеріал корпусу                                 | Латунь, нікельована                                                        |
| Фіксує кільце матеріалу                          | PEI                                                                        |
| Матеріал звільняючого кільця                     | Латунь хімічно нікельована                                                 |
| Матеріал ущільнення трубки                       | FPM                                                                        |
| Матеріал хомута для шланга                       | Високолегована нержавіюча сталь                                            |
| Кільце підтримки матеріалу                       | PEI                                                                        |

