

Монтажна плита VMPA2-FB-APF-2-1-T0

Номер деталі: 578864

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	46 мм 21 мм
Довжина	107.3 мм
Максимальна кількість мість для певморозподільників	2
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	185 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажно́ї плити	Алюміній литий під тиском