

Опорна стійка LBN-12/16

Номер деталі: 6058

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12/16
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з масовим вмістом міді більше 1% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	40 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Сталь Оцинкований
Матеріал болта	Сталь Оцинкований
Матеріал запобіжника	Пружинна сталь, оцинкована