


Einschaltventil MS6-EE-1/2-V24

Номер деталі: 611663

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	РС
Розмір	6
Конструкція	поршневий золотник
Спосіб приведення в дію	електричний
Вихлопна функція	не регулюється
Допоміжне ручне керування	З блокуванням Без фіксації
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	Пілот
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Робочий тиск	0.4 МПа...1.8 МПа 4 бар...18 бар
Перекриття	Позитивне перекриття
Значення C	29 л/с-бар
b значення	0.4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	7000 л/хв
Робочий цикл	100%
Характеристики котушки	24 V DC: 1,5 W
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Положення монтажу	Будь-який
Напрямок потоку	Не реверсивні

Особливості	Значення
Вага продукту	740 г
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/2
Пневматичний порт 3	G1/2
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Електричне підключення	Відповідно до EN 175301-803
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском