

**Заглушка
CV-PK-6-B**
Номер деталі: 6215

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір упаковки	10
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Пневматичний порт 1	Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 6 мм, з накидною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кришки	TPE-U (PU)