


T-подібний фітинг ТСК-1/8-РК-6-KU

Номер деталі: 6264

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	5.3 мм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	ущільнювальний край
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Форма Т
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 6 мм з гайкою
Матеріал накидної гайки	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	POM
Матеріал порожнистого гвинта	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал поворотного з'єднання	POM