


Кільцева деталь LK-1/4-PK-4-KU

Номер деталі: 6282

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 бар...10 бар
Морська класифікація	Див. сертифікат
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	Для ніпеля внут. Ø 4 мм з гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS