


Дросель GR-3/8-B

Номер деталі: 6308

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Одностороннє дроселювання
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G3/8
Регулювальний елемент	гвинт з накатанною головкою
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі з наскрізним отвором за бажанням:
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	1010 л/хв
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку	1150 л/хв
Робочий тиск	0.01 МПа...1 МПа 0.1 бар...10 бар 1.45 psi...145 psi
Температура навколишнього середовища	-20 °C...75 °C
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Положення монтажу	Будь-який
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-20 °C...75 °C
Вага продукту	225 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гвинта для регулювання	Латунь