

Блок колектора FR-8-1/2

Номер деталі: 6411

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	18.6 мм
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 бар...16 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент дотягування	35 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 10 %
Вага продукту	1000 г
Кількість виходів	8
Кількість провідників	1
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G3/4
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском