

## Фітинг з накидною гайкою СК-3/8-РК-9-KU

Номер деталі: 6468

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                              | 8 мм                                                                      |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі               | ущільнювальний край                                                       |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                                                 |
| Конструкція                                     | пряма форма                                                               |
| Розмір упаковки                                 | 10                                                                        |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар                                  |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...145 psi                                                     |
| Зверніть увагу на робочий тиск                  | Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °C                                 |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Вода (рідка, без льоду) |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом                                                 |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Температура навколишнього середовища            | -10 °C...60 °C                                                            |
| Номінальний момент дотягування                  | 7.5 Н·м                                                                   |
| Допустимий номінальний моменту затягування      | ± 20 %                                                                    |
| Пневматичний порт 1                             | Зовнішня різьба G3/8                                                      |
| Пневматичне з'єднання 2                         | Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 9 мм з гайкою                         |
| Матеріал накидної гайки                         | РМ                                                                        |
| Матеріал цапфи з гвинтом                        | РМ                                                                        |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                        |