


# Вилка штока SG-M4

Номер деталі: 6532

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                          | M4                                                                                                                                          |
| На підставі норм                                | ISO 8140                                                                                                                                    |
| Відповідає стандарту                            | DIN 71752                                                                                                                                   |
| Різьбове з'єднання                              | Внутрішня різьба M4                                                                                                                         |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 1 - низький опір корозії                                                                                                                    |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                              |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з масовим вмістом міді більше 1% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються |
| Температура навколишнього середовища            | -40 °C...150 °C                                                                                                                             |
| Вага продукту                                   | 8 г                                                                                                                                         |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                                                                                          |
| Матеріал болта                                  | Сталь<br>Оцинкований                                                                                                                        |
| Матеріал вилки                                  | Сталь<br>Оцинкований                                                                                                                        |
| Матеріал гайи                                   | Сталь<br>Оцинкований                                                                                                                        |