


Модуль I ZK-PK-3

Номер деталі: 6685

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція I (елемент логічний)
Пневматичний порт 1	PK-3
Пневматичне з'єднання 2	PK-3
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	120 л/хв
Робочий тиск	1.6 бар...8 бар
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Латунь POM
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Номінальний розмір	2.4 мм
Положення монтажу	Будь-який
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	10 г
Пневматичний порт 3	PK-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR